

## CALENTADOR/CIRCULADOR



SKU: N / A | Categorías: [Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Calentador/Circulador, 110V 50/60 Hz, 9 amp.— H-2988**

**Calentador/Circulador, 220V 50/60 Hz, 5 amp.— H-2988.4F**

Controlador análogo con control de temperatura proporcional.

Tiene un dispositivo de bajo nivel de líquido.

Adecuado para usar en cualquier estanque o baño estilo jarro para crear un sistema de circulación de temperatura constante, altamente preciso desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta los 100°C. Profundidad de inmersión mínima 3" (8cm), profundidad de inmersión máxima 7" (17cm). El estilo de abrazaderas se ajusta a un grosor de pared de hasta 1-3/16" (3cm), o pedestal de laboratorio del tipo varilla.

Fabricado en acero inoxidable.

La bomba de dos velocidades (7 o 15 l/min) minimize la turbulencia en estanques pequeños y mantiene mayor uniformidad en estanques grandes.

El director de flujo ajustable usa cañerías de 1/2" (13mm) I.D. para la circulación externa.

Incluye termómetro.

Dimensiones: 6" x 5" x 13" (152 x 127 x 330 mm).

Peso de embarque: 10 Lbs. (4.5 Kg.)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO