

## CALIBRADOR ACÚSTICO CAL 200 PARA LOS SONÓMETROS DE CLASE 2



Kimo tiene calibradores acústicos para los niveles de sonido de clase 2. Controlan la sensibilidad del micrófono y calibran los medidores de nivel de sonido y los sistemas de medición acústica.

-Presión acústica:  $94 \text{ dB} \pm 0,4 \text{ dB}$

-Frecuencia principal:  $1000 \text{ Hz} \pm 5 \text{ Hz}$

-Normas: NF EN 60942: 2003 - CEI 60942 2003

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO