

## CALIBRADOR ACÚSTICO CAL 300 PARA LOS MEDIDORES DE NIVEL DE SONIDO CLASE 1



El calibrador acústico CAL 300 de Kimo comprueba la sensibilidad del micrófono y calibra los medidores de nivel de sonido y los sistemas de medición acústica.

Pression acústica: 94 dB o 114 dB

Fréquence principale: 1000 Hz  $\pm$  2 Hz

Normes: NF EN 60942: 2003 - CEI 60942: 2003

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO