

CALIBRADOR DE MEDIDOR DE AIRE DE PLÁSTICO (5%) -H-2788



SKU: H-2788 | **Categorías:** [Arimetros/Indicadores](#), [Calibradores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los calibradores verifican la precisión de cualquier medidor de aire de concreto a presión. Coloque el recipiente especialmente diseñado en posición vertical en la parte inferior de la base llena de agua, y el medidor debe leer 5% de aire por volumen. Se utilizan dos calibradores para una lectura de aire del 10%.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO