

CALIBRADOR DIGITAL -HC-2817



SKU: HC-2817 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Medición del cilindro](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) | **Etiquetas:** [ASTM C174](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este calibrador digital de 0-20 "(0-508 mm) tiene hojas de quijada largas de 5.9" para su uso en la medición de cilindros. Cuenta con una gran rueda giratoria, de fácil lectura y de dígitos LCD; además de botones de control para las funciones cero, encendido / apagado y pulgadas / mm. Proporciona una lectura digital de .0005 "/0.01mm para una lectura sin errores y una precisión de $\pm .0025$ ".

Calibrador digital es compatible con las siguientes normas: [ASTM C174](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO