

## CÁMARA DE INSPECCIÓN DIGITAL MICRO CA-25



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Cámara de inspección digital micro CA-25

La nueva RIDGID® micro CA-25 es una cámara de inspección compacta y de mano con una cabeza generadora de imágenes de 17 mm, fija e impermeable, para tareas de inspección básicas y de corto alcance.

La micro CA-25 incorpora una cabeza generadora de imágenes de 17 mm en aluminio con cuatro diodos LED de gran luminosidad que aportan visualizaciones excelentes a su pantalla de cristal líquido de 2,4" en color. También cuenta con una salida de vídeo que transfiere imágenes en directo a dispositivos externos, y rotación de 180° para obtener imágenes verticales. En el maletín de plástico rígido de la micro CA-25 se incluyen un gancho, imán, espejo y cable RCA.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

Pantalla	Cristal líquido 2,4" en color (resolución 480 x 234)
Cabeza de cámara	Diámetro 17 mm, construcción de aluminio
Iluminación	Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable
Longitud del cable	3' (90 cm), no extensible
Salida de vídeo	Cable RCA de 3' (90 cm) (incluido)
Rotación de la imagen	180°
Impermeable	Cabeza de cámara y cable a 3' (90 cm)
Fuente de alimentación	Cuatro baterías AA
Accesorios	Espejo, gancho e imán

Hoja del catálogo	<a href="#">Cámara micro CA-25 - Hoja de catálogo</a> (1,63 MB)
Manual del operario	<a href="#">Cámara micro CA-25 - Manual</a> (876,34 KB)
Lista de piezas	<a href="#">Lista de piezas CA-25</a> (59,61 KB)
Garantía	<a href="#">Garantía vitalicia completa</a>

HAGA CLIC EN EL VÍNCULO DEL NÚMERO DE CATÁLOGO PARA VER SU EQUIPO ESTÁNDAR.

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
<a href="#">40043</a>	Cámara de inspección micro CA-25	4,7	2,1

REPUESTOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37123	Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm	0,1	0,0

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO