

## CÁMARA DE INSPECCIÓN MICRO CA-100



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Cámara de inspección micro CA-100

La nueva cámara de inspección RIDGID® micro CA-100, la siguiente generación de la microcámara de inspección SeeSnake®, le permite realizar exploraciones visuales más detalladas en zonas de acceso aún más difícil. Su cómoda empuñadura tipo pistola, los controles accionados con una sola mano y la pantalla grande simplifican la exploración de los puntos de acceso más difícil. La dotación normal de la micro CA-100 incluye una resistente cabeza de cámara en aluminio anodizado de 0,7" (17 mm) con cuatro diodos LED de gran luminosidad, para que pueda ver en las zonas más oscuras. Gire fácilmente la imagen activa en sentido contrario a las agujas del reloj para ver en cualquier situación. Gracias a que dispone de un accesorio de cámara de 6 mm, el modelo micro CA-100 le permite identificar y resolver problemas en más lugares. La cámara de inspección RIDGID micro CA-100 aporta soluciones cuando y donde usted las necesite.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

Pantalla	Cristal líquido, de 3,5" en color (resolución 320 x 240)
Cabeza de cámara	Diámetro de 17 mm, construcción de aluminio
Iluminación	Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable
Longitud del cable	3 pies (90 cm) ampliable a 30 pies (9 m) con extensiones opcionales
Salida de vídeo	Cable RCA de 3' (90 cm) (incluido)
Rotación de la imagen	4 x 90°
Impermeable	Cabeza de cámara y cable a 10' (3 m)
Fuente de alimentación	Cuatro baterías AA
Accesorios	Espejo, gancho e imán

Hoja del catálogo	<a href="#">Cámara micro CA-100 - Hoja de catálogo</a> (1,35 MB)
Manual del operario	<a href="#">Cámara micro CA-100 - Manual</a> (2,37 MB)
Lista de piezas	<a href="#">Lista de piezas CA-100</a> (69,59 KB)
Garantía	<a href="#">Garantía vitalicia completa</a>

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
36738	Cámara de inspección micro CA-100	5,5	2,5

#### ACCESORIOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37108	Extensión de cable universal de 3'	0,7	0,3
37098	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (3') *	0,8	0,3
37093	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (6') *	0,9	0,4
31128	Extensión de cable universal de 3' (90 cm)	0,7	0,3
37113	Extensión de cable universal de 6'	1,4	0,6

\* No es compatible con la cámara de inspección micro 25643 original (diseño de interruptor de accionamiento giratorio).

#### REPUESTOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37103	Repuesto de captador de imágenes de 17 mm	0,7	0,3
37123	Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm	0,1	0,0

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO