

CÁMARA DE INSPECCIÓN MICRO CA-300



SKU: N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara de inspección micro CA-300

Ahora la documentación es fácil con la cámara de inspección RIGID® micro CA-300, la siguiente evolución del modelo microEXPLORER®. Grabe fácilmente imágenes fijas y vídeos de problemas en zonas de acceso restringido y guárdelos en la memoria interna (235 MB) o en la tarjeta digital segura (SD) de 4 GB incluida. Cómodo diseño con empuñadura de pistola, pantalla grande y resistente cabeza de cámara en aluminio anodizado con cuatro luces LED de gran luminosidad para detectar y diagnosticar fácilmente lo inalcanzable. Obtenga visualizaciones perfectas con características mejoradas, como rotación de la imagen y zoom digital. Además de con la batería reemplazable de ion litio (3,7 V), la cámara micro CA-300 puede alimentarse con el adaptador de CA incluido, ideal para inspecciones de larga duración en desagües o cuando se agota la batería.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

Pantalla	Pantalla LCD de 3,5" en color (resolución de 320 x 240).
Cabeza de cámara	Diámetro de 17 mm, construcción de aluminio.
Iluminación	Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable.
Longitud del cable	3 pies (90 cm) ampliable a 30 pies (9 m) con extensiones opcionales.
Formato de vídeo/imagen	Imágenes fijas - JPEG (640 x 480). Vídeo - MP4 (resolución de 640 x 480).
Salida de vídeo	Se incluye un cable RCA de 3 pies (90 cm) (resolución de 640 x 480).
Impermeable	Cámara y cable hasta 10 pies (3 m) si se montan correctamente.
Fuente de alimentación	Batería de ion litio (3,7 V) o adaptador de CA (5 V).
Rotación de la imagen	4 x 90°.
Zoom digital	Sí.
Memoria interna	235 MB.
Tarjeta digital segura (SD)	Hasta 32 GB (se incluye tarjeta de 4 GB).
Grabadora integrada de audio, altavoz y auriculares.	

Hoja del catálogo	Cámara de inspección micro CA-300 - Hoja de catálogo (216,21 KB)
Manual del operario	Cámara de inspección micro CA-300 - Manual de instrucciones (3,54 MB)
Lista de piezas	Lista de piezas CA-300 (51,81 KB)
Garantía	Garantía vitalicia completa

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37888	Cámara de inspección micro CA-300 (enchufe tipo A para Norteamérica)	5,5	2,5

ACCESORIOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37098	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (3') *	3/4	0,34
37093	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (6') *	22/25	0,40
37108	Extensión de cable universal de 3'	7/10	0,32
37113	Extensión de cable universal de 6'	1 2/5	0,64
30208	Adaptador para cargador de automóvil (CC)	13/50	0,12
31128	Extensión de cable universal de 3' (90 cm)	7/10	0,30
40028	Adaptador de CA, micro CA-300	-	-

* No es compatible con la cámara de inspección micro 25643 original (diseño de interruptor de accionamiento giratorio).

REPUESTOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37103	Repuesto de captador de imágenes de 17 mm	0,7	0,3
37123	Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm	0,1	0,0
37083	Batería de iones de litio (3,7 V) para micro CA-300	0,2	0,1
37088	Cargador de baterías de 3,7 V para cámara micro CA-300	0,2	0,1
40028	Adaptador de CA, micro CA-300	-	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO