

CÁMARA DE INSPECCIÓN MICRO CA-300



SKU: N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara de inspección micro CA-300

Ahora la documentación es fácil con la cámara de inspección RIGID® micro CA-300, la siguiente evolución del modelo microEXPLORER®. Grabe fácilmente imágenes fijas y vídeos de problemas en zonas de acceso restringido y guárdelos en la memoria interna (235 MB) o en la tarjeta digital segura (SD) de 4 GB incluida. Cómodo diseño con empuñadura de pistola, pantalla grande y resistente cabeza de cámara en aluminio anodizado con cuatro luces LED de gran luminosidad para detectar y diagnosticar fácilmente lo inalcanzable. Obtenga visualizaciones perfectas con características mejoradas, como rotación de la imagen y zoom digital. Además de con la batería reemplazable de ion litio (3,7 V), la cámara micro CA-300 puede alimentarse con el adaptador de CA incluido, ideal para inspecciones de larga duración en desagües o cuando se agota la batería.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

| | |
|--|---|
| Pantalla | Pantalla LCD de 3,5" en color (resolución de 320 x 240). |
| Cabeza de cámara | Diámetro de 17 mm, construcción de aluminio. |
| Iluminación | Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable. |
| Longitud del cable | 3 pies (90 cm) ampliable a 30 pies (9 m) con extensiones opcionales. |
| Formato de vídeo/imagen | Imágenes fijas - JPEG (640 x 480). Vídeo - MP4 (resolución de 640 x 480). |
| Salida de vídeo | Se incluye un cable RCA de 3 pies (90 cm) (resolución de 640 x 480). |
| Impermeable | Cámara y cable hasta 10 pies (3 m) si se montan correctamente. |
| Fuente de alimentación | Batería de ion litio (3,7 V) o adaptador de CA (5 V). |
| Rotación de la imagen | 4 x 90°. |
| Zoom digital | Sí. |
| Memoria interna | 235 MB. |
| Tarjeta digital segura (SD) | Hasta 32 GB (se incluye tarjeta de 4 GB). |
| Grabadora integrada de audio, altavoz y auriculares. | |

| | |
|---------------------|---|
| Hoja del catálogo | Cámara de inspección micro CA-300 - Hoja de catálogo (216,21 KB) |
| Manual del operario | Cámara de inspección micro CA-300 - Manual de instrucciones (3,54 MB) |
| Lista de piezas | Lista de piezas CA-300 (51,81 KB) |
| Garantía | Garantía vitalicia completa |

| NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|--------------------|--|------|-----|
| | | LB | KG |
| 37888 | Cámara de inspección micro CA-300 (enchufe tipo A para Norteamérica) | 5,5 | 2,5 |

ACCESORIOS

| NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|--------------------|--|-------|------|
| | | LB | KG |
| 37098 | Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (3') * | 3/4 | 0,34 |
| 37093 | Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (6') * | 22/25 | 0,40 |
| 37108 | Extensión de cable universal de 3' | 7/10 | 0,32 |
| 37113 | Extensión de cable universal de 6' | 1 2/5 | 0,64 |
| 30208 | Adaptador para cargador de automóvil (CC) | 13/50 | 0,12 |
| 31128 | Extensión de cable universal de 3' (90 cm) | 7/10 | 0,30 |
| 40028 | Adaptador de CA, micro CA-300 | - | - |

* No es compatible con la cámara de inspección micro 25643 original (diseño de interruptor de accionamiento giratorio).

REPUESTOS

| NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|--------------------|--|------|-----|
| | | LB | KG |
| 37103 | Repuesto de captador de imágenes de 17 mm | 0,7 | 0,3 |
| 37123 | Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm | 0,1 | 0,0 |
| 37083 | Batería de iones de litio (3,7 V) para micro CA-300 | 0,2 | 0,1 |
| 37088 | Cargador de baterías de 3,7 V para cámara micro CA-300 | 0,2 | 0,1 |
| 40028 | Adaptador de CA, micro CA-300 | - | - |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO