

## CÁMARA DE INSPECCIÓN MICRO CA-300



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Cámara de inspección micro CA-300

Ahora la documentación es fácil con la cámara de inspección RIGID® micro CA-300, la siguiente evolución del modelo microEXPLORER®. Grabe fácilmente imágenes fijas y vídeos de problemas en zonas de acceso restringido y guárdelos en la memoria interna (235 MB) o en la tarjeta digital segura (SD) de 4 GB incluida. Cómodo diseño con empuñadura de pistola, pantalla grande y resistente cabeza de cámara en aluminio anodizado con cuatro luces LED de gran luminosidad para detectar y diagnosticar fácilmente lo inalcanzable. Obtenga visualizaciones perfectas con características mejoradas, como rotación de la imagen y zoom digital. Además de con la batería reemplazable de ion litio (3,7 V), la cámara micro CA-300 puede alimentarse con el adaptador de CA incluido, ideal para inspecciones de larga duración en desagües o cuando se agota la batería.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

Pantalla	Pantalla LCD de 3,5" en color (resolución de 320 x 240).
Cabeza de cámara	Diámetro de 17 mm, construcción de aluminio.
Iluminación	Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable.
Longitud del cable	3 pies (90 cm) ampliable a 30 pies (9 m) con extensiones opcionales.
Formato de vídeo/imagen	Imágenes fijas - JPEG (640 x 480). Vídeo - MP4 (resolución de 640 x 480).
Salida de vídeo	Se incluye un cable RCA de 3 pies (90 cm) (resolución de 640 x 480 ).
Impermeable	Cámara y cable hasta 10 pies (3 m) si se montan correctamente.
Fuente de alimentación	Batería de ion litio (3,7 V) o adaptador de CA (5 V).
Rotación de la imagen	4 x 90°.
Zoom digital	Sí.
Memoria interna	235 MB.
Tarjeta digital segura (SD)	Hasta 32 GB (se incluye tarjeta de 4 GB).
Grabadora integrada de audio, altavoz y auriculares.	

Hoja del catálogo	<a href="#">Cámara de inspección micro CA-300 - Hoja de catálogo</a> (216,21 KB)
Manual del operario	<a href="#">Cámara de inspección micro CA-300 - Manual de instrucciones</a> (3,54 MB)
Lista de piezas	<a href="#">Lista de piezas CA-300</a> (51,81 KB)
Garantía	<a href="#">Garantía vitalicia completa</a>

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37888	Cámara de inspección micro CA-300 (enchufe tipo A para Norteamérica)	5,5	2,5

#### ACCESORIOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37098	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (3') *	3/4	0,34
37093	Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (6') *	22/25	0,40
37108	Extensión de cable universal de 3'	7/10	0,32
37113	Extensión de cable universal de 6'	1 2/5	0,64
30208	Adaptador para cargador de automóvil (CC)	13/50	0,12
31128	Extensión de cable universal de 3' (90 cm)	7/10	0,30
40028	Adaptador de CA, micro CA-300	-	-

\* No es compatible con la cámara de inspección micro 25643 original (diseño de interruptor de accionamiento giratorio).

#### REPUESTOS

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LB	KG
37103	Repuesto de captador de imágenes de 17 mm	0,7	0,3
37123	Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm	0,1	0,0
37083	Batería de iones de litio (3,7 V) para micro CA-300	0,2	0,1
37088	Cargador de baterías de 3,7 V para cámara micro CA-300	0,2	0,1
40028	Adaptador de CA, micro CA-300	-	-

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO