

CÁMARA DE PRUEBA DE PULVERIZACIÓN DE AGUA (IPX3, IPX4) - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

La cámara se utiliza para probar el rendimiento del producto a prueba de agua en el entorno de pulverización de agua. El ángulo de oscilación y la velocidad del tubo de oscilación es ajustable

Estándar:

IEC 60529-IPX3&X4

Características:

- Para ser utilizado en pruebas de iluminación externa y dispositivo de señal y protección de cáscaras de vehículos.
- La prueba cíclica incluye condiciones: calefacción, riego.
- La cámara interna dispone de dispositivo de iluminación.
- El tiempo de lluvia, el tiempo de intervalo de lluvia y la intensidad de la lluvia se pueden ajustar y controlar por separado.

Especificaciones:



SKU: BELLH-PRUCAM-PW02 | **Categorías:** [Cámara de pruebas ambientales](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO