

CÁMARA DE TEMPERATURA 450 L / -70..60 ° C



DESCRIPCIÓN

Cámara de temperatura 450 l / -70 ... 60 ° C. El bastidor de la máquina está hecho de elementos con recubrimiento en polvo y está preparado para la adaptación y el soporte del controlador dinámico y del sistema de medición electrónico para máquinas de prueba dinámicas.

20-60200 - 10 kN

20-60300 - 50 kN

20-60400 - 100 kN

o / y un marco de prueba TRAVIS - para el comportamiento reológico de las muestras de asfalto. La cámara climática con un volumen de 450 l se controla mediante el software DYNASOFT y el sistema de medición de temperatura. Todos los datos de temperatura se mostrarán en tiempo real. Uno de los sensores está montado en la muestra de asfalto.

Datos técnicos:

Rango de temperatura: -70 ° hasta +60 ° C

Temperatura ambiente: 15 ° C hasta 25 ° C.

Dimensión (interna): 800x700x800 mm (WxDxH)

Volumen: 450 l

Peso aproximado. 590 kg



SKU: 20-61200 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO