

CÁMARA DE TEMPERATURA 734 L / -70... + 60 ° C



DESCRIPCIÓN

Cámara de temperatura 734 l / -70... + 60 ° C con marco.

El bastidor de la máquina está hecho de elementos con recubrimiento en polvo y está preparado para la adaptación y el soporte del controlador dinámico y del sistema de medición electrónico para máquinas de prueba dinámicas

20-60200 - 10 kN

20-60300 - 50 kN

20-60400 - 100 kN

o / y un 20-65000 TRAVIS - Marco de prueba para el comportamiento reológico de las muestras de asfalto. La cámara climática con un volumen de 734 l está controlada por el software DYNASOFT y el sistema de medición de temperatura. Todos los datos de temperatura se mostrarán en tiempo real. Uno de los sensores está montado en la muestra de asfalto.

Datos técnicos:

Rango de temperatura: -70 ° hasta +60 ° C

Temperatura ambiente: 15 ° C hasta 25 ° C.

Dimensión (externa): 1915x1230x2900 mm (WxDxH)

Dimensión (interna): 1200x600x1020 mm (WxDxH)

Volumen: 734 l



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO