

CÁMARA DE TENSIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara de Tensión Información del producto:

Para usar el infiltrómetro de campana IL-2700 como infiltrómetro de tensión para mediciones de infiltración también debajo del punto de entrada de aire del suelo, una cámara de tensión está disponible opcionalmente. Por lo tanto, son posibles mediciones de conductividad de hasta menos 60 hPa. Se puede derivar una función de conductividad representativa.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO