

CANAL DE CONTRACCIÓN PARA LECHADA Y SOLERA FLOTANTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros Dispositivos](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Canal de Contracción para Lechada y Solera

Flotante[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Canal de contracción para lechada y solera flotante para medir la contracción o expansión.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Longitud de medición 1000 mm
- Lado frontal con garras.
- Dimensiones del canal: top 100 mm, fondo 90 mm, altura 50 mm. Incluye medidor digital con salida de datos, rango de medición 12 mm, precisión 0,01 mm.
- Peso: 7,0 kg.[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO