

CAPSTONE S-280



S-280 es el producto de yeso de recubrimiento de nivel básico de la Serie Capstone. Proporciona una resistencia básica a un precio bajo.

Se recomienda una razón de yeso/agua en el rango de 25 ~ 26%. Después de mezclar con agua durante 30 minutos, el yeso estará totalmente endurecido y se podrá utilizar inmediatamente, llegando a tener una fuerza de más de 280 kgf / cm² equivalente a 4000Psi.

Reseña

De acuerdo con el reglamento de la norma estadounidense ASTM C617, se permite el uso de yeso de alta resistencias en muestras cilíndricas de concreto de recubrimiento. En comparación con otros métodos, el recubrimiento de yeso es el método más conveniente, rápido y seguro.

TAIWAN CAPSTONE utiliza yeso 100% puro para producir el yeso de recubrimiento de alta resistencia sin necesidad de añadir relleno de yeso adicional. Este procedimiento se ajusta a los reglamentos de la norma ASTM C617 5.3.1.

Cada lote entregado es sometido a un estricto control de calidad.


Tenemos disponible la entrega gratuita de una muestra para prueba.

País de origen: Taiwán

SKU: BellCapS-280 | **Categorías:** [Yeso para recubrimiento de concreto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

Resistencia a la compresión de datos



Fuerza de Compresión y Grosor Máximo de los Materiales de Recubrimiento

Fuerza de Compresión Cílcindica a 1g/cm ² (psi)	Máximo grosor promedio del recubrimiento	Máximo Grosor alcanzado en cualquier parte del recubrimiento
375 kg/cm ² (6000 psi)	0 mm	0 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO