

CAPUCHA



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capucha

Información del producto:

El infiltrómetro de campana IL-2700 se entrega por defecto con dos campanas de diámetro variable:

- Campana Ø 8 cm: para la adaptación de mediciones de infiltración a suelos con alta permeabilidad.
- Campana Ø 12 cm: para la adaptación de mediciones de infiltración a suelos con baja conductividad.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO