

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-DN-3-4)



**SKU:** BV830-3-DN-3-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	Carcasas
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	260
Temperatura máxima de °F	500
Flujo gpm	90
Flujo m <sup>3</sup> /día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2

### Dimensiones / Pesos

Entrada pulgada	Brida 3 DN
Salida pulgadas	Brida 3 DN
Profundidad de la cesta	30

- [Descargar ficha técnica](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO