

CARCASA DE FILTRO MULTIBOLSAS (ECO830-8-30-4-DN-4)



SKU: ECO830-8-30-4-DN-4 | **Categorías:** [Carcasas LennBag](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas
Tipo	Recipiente de líquido multibolsas
Presión máxima psi	150
Presión máxima bar	10.3
Temperatura máxima de °C	121
Temperatura máxima de °F	250
Flujo gpm	1600
Flujo m3/día	363.60
Material	Acero carbono
Tamaño de la bolsa	2
Dimensiones / Pesos	
Entrada pulgada	8 brida RF
Salida pulgadas	8 brida RF
Profundidad de la cesta	30

- [Descargar ficha técnica](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO