

CARCASAS Y FILTROS DE CARTUCHO HARMSCO



SKU: N / A | **Categorías:** [Carcasas y filtros de cartucho Harmsco](#), [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"]/[tabbed_section][vc_column_text]Harmsco son filtros y carcasas de cartucho simples y económicos que brindan una filtración de alto flujo y alto rendimiento con hasta 170 pies cuadrados de área de filtrado.

- [Aplicaciones Harmsco-All-Poly](#)
- [Guía de referencia de Harmsco-Filtracion](#)
- [Bolsas de filtro Harmsco](#)

Características:

- Clasificaciones de micrones disponibles: 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 200
- Amplia compatibilidad química
- Alto flujo
- Caída de presión baja
- Construcción cosida
- Se maneja en todas las bolsas
- Sello de plástico moldeado a presión para evitar derivaciones
- Temperaturas de hasta 275°F (135°C)
- Las cestas y bolsas extendidas ofrecen ciclos de filtración más largos

[/vc_column_text][vc_column_text]

Filtros de flujo ascendente Harmsco

[/vc_column_text][vc_column_text]**Características:**

- Construcción robusta de acero inoxidable 316
- Electropulido para mayor resistencia a la corrosión
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Caudal nominal de 800 GPM
- Presión nominal de 150 psi y probada hidrostáticamente
- Pernos individuales para un cierre de tapa seguro y protegido
- Fácil instalación, extracción y servicio del cartucho
- Ratings de alta temperatura opcionales
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]/[vc_column_text]

Especificaciones

7 Filtro; 30 GPM, 1.5 "Modelo: HIF-7

Especificaciones

14 Filtro; 60 GPM, 1.5" Modelo: HIF-14
16 Filtro; 75 GPM, 2 "Modelo: HIF-18
21 Filtro; 90 GPM, 1.5" Modelo: HIF-21
24 Filtro; 100 GPM, 2 "Modelo: HIF-14
42 Filtro; 175 GPM, 2" Modelo: HIF-14
75 Filtro; 300 GPM, 3 "Modelo: HIF-75
100 Filtro; 400 GPM, 3" Modelo: HIF-100
150 Filtro; 600 GPM, 4 "Modelo con brida: HIF-150-FL
200 Filtro; 800 GPM, 4" Modelo con brida: HIF-200-FL

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="158956" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_column_text]

Carcasas Harmsco Waterbetter

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

Características

- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasa de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre "a prueba de fallos"
- Tubo vertical de CPVC (estándar) - SS opcional
- Tres tamaños para una mayor superficie de medios: 40 pies cuadrados, 90 pies cuadrados y 170 pies cuadrados.
- Alternativa simple a las carcasas de cartuchos múltiples complejas
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional

[/vc_column_text][vc_column_text]

Especificaciones

50 GPM; Modelo de 2 ": WB-40-SC
100 GPM; Modelo de 2": WB-90-SC
200 GPM; Modelo de 2 ": WB-170-SC

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="158970" alignment="center" animation="Fade In"

hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column_text]

Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcasas:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Modelo de filtro	Código de producto del cartucho	Micrón nominal	Dimensiones del cartucho		
			L	OD	ID
WB 40 SC	HC/40-0,35	0,35			
	HC/40-1	1	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-5	5	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-10	10	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-20	20	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-50	50	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-100	100	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC/40-150	150	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-EZ-CLEAN	NR	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
WB 90 SC	HC / 90-0,35	0,35	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-1	1	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-5	5	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-10	10	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-20	20	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-50	50	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-100	100	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-150	150	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-EZ-CLEAN	NR	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
WB 170 SC	HC / 170-0,35	0,35	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-1	1	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-5	5	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-10	10	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-20	20	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-50	50	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-100	100	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-150	150	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-EZ-CLEAN	NR	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT

[/vc_column_text][vc_column_text]

- [Carcasas Harmsco Hurricane](#)
- [Cartuchos de filtro de poliéster Harmsco Hurricane](#)
- [Manual de instalación y funcionamiento de Harmsco Hurricane](#)

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]**Características:**

- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasas de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre "Swing Bolt"
- Tubo vertical de acero inoxidable (estándar)
- Cuatro tamaños para una mayor superficie de medios: 170, 510, 850 y 1360 pies cuadrados.
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Combinación de separador ciclónico y filtro de cartucho en un solo diseño compacto

[/vc_column_text][vc_column_text]

Especificaciones

50 GPM; Modelo de 2 ": HUR-40-HP

100 GPM; Modelo de 2": HUR-90-HP

200 GPM; Modelo de 2 ": HUR-170-HP

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="158994" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column_text]

Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcasas:

[/vc_column_text][image_with_animation image_url="159005" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_text]

Modelo de filtro	Código de producto del cartucho	Micrón nominal	Dimensiones del cartucho		
			L	OD	ID
HUR 40 HP	HC / 40-0,35	0,35	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-1	1	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-5	5	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-10	10	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-20	20	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-50	50	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-100	100	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-150	150	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-EZ-CLEAN	NR	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-5CPHT	5	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-10HT	5	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-20HT	20	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 40-30HT	50	9-5 / 8 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	WB 90 SC	HC / 90-0,35	0,35	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "
HC / 90-1		1	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
HC / 90-5		5	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
HC / 90-10		10	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT

Modelo de filtro	Código de producto del cartucho	Micrón nominal	Dimensiones del cartucho		
	HC / 90-20	20	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-50	50	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-100	100	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-150	150	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-EZ-CLEAN	NR	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-5CPHT	5	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-10HT	5	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-20HT	20	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 90-30HT	50	19-1 / 2 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
WB 170 SC	HC / 170-0,35	0,35	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-1	1	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-5	5	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-10	10	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-20	20	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-50	50	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-100	100	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-150	150	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-EZ-CLEAN	NR	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-5CPHT	5	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-10HT	5	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-20HT	20	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT
	HC / 170-30HT	50	30-3 / 4 "	7-3 / 4 "	3 "FPT

[/vc_column_text][vc_column_text]

Modelo	Tasa de flujo máxima (GPM)	Tasa de flujo máxima (LPM)	Tasa de flujo máxima (M ³ / HR)	Medios (SQ.FL)	Tamaño de la tubería (E / S) (NPT)	Tamaño de drenaje (NPT)	Altura del filtro	Espacio de piso / huella	Altura de servicio	Peso de envío
HUR 1X170FL	150	568	34	170	2 bridas	3/4	47 1/2	1.8ft	77	150lbs
HUR 1X170FL	450	1,703	102	510	3 bridas	1 1/2	64	3.7ft	98 1/2	420lbs
HUR 5X170FL	750	2,839	170	850	4 bridas	1 1/2	75	7.6ft	98 1/2	1,100lbs
HUR 8X170FL	1200	4,542	272	1,360	6 bridas	1 1/2	80	1.3ft	98 1/2	1,600lbs

[/vc_column_text][image_with_animation image_url="159009" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][Cartuchos Harmsco Calypso Blue](#) para adaptarse a carcasas de filtro de 4-1 / 2 "de diámetro:

- Cartuchos de primera calidad

- Material: poliéster plisado
- Larga vida
- Gran capacidad de retención de suciedad
- Disponible para carcasas Big-Blue de 10 "y 20"

Los cartuchos antimicrobianos Harmsco Calypso Blue "Suresafe" se ajustan a carcasas de filtro de 4-1 / 22 de diámetro

- Calidad premium
- Material: poliéster plisado con zeolita plateada
- Se puede limpiar y reutilizar en la mayoría de las aplicaciones.
- Disponible para carcasas de 10 "y 20" 4-1 / 2

[/vc_column_text][vc_column_text]

Modelo de filtro	Código de producto del cartucho	Micrón nominal	Dimensiones del cartucho	
			L	OD
CALYPSO AZUL 10 "	HB-10-0,35W	0,35	9-3 / 4 "	4-1 / 2 "
	HB-10-1W	1	9-3 / 4 "	4-1 / 2 "
	HB-10-5W	5	9-3 / 4 "	4-1 / 2 "
	HB-10-20W	20	9-3 / 4 "	4-1 / 2 "
	HB-10-50W	50	9-3 / 4 "	4-1 / 2 "
CALYPSO AZUL 20 " "	HB-20-0,35W	0,35	20 "	4-1 / 2 "
	HB-20-1W	1	20 "	4-1 / 2 "
	HB-20-5W	5	20 "	4-1 / 2 "
	HB-20-20W	20	20 "	4-1 / 2 "
	HB-20-50W	50	20 "	4-1 / 2 "
CALYPSO AZUL SURESAFE 10 " "	HB-10-20W-AM	20	9-3/4"	4-1/2"
	HB-10-50W-AM	50	9-3/4"	4-1/2"
CALYPSO AZUL SURESAFE 20 " "	HB-20-20W-AM	20	20"	4-1/2"
	HB-20-50W-AM	50	20"	4-1/2"

[/vc_column_text][vc_column_text]

Algunas carcasas adecuadas:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Código de producto	Tipo	Tubo	Nº caso	Tamaño de la caja (pulg.)
HBB-10-1-WPR	10 "azul grande	1 "	4	15 x 15 x 15
HBB-20-1-WPR	20 "azul grande	1 "	4	16 x 16 x 26
HBB-20-1.5-WPR	20 "azul grande	1-1 / 2 "	4	16 x 16 x 26

[/vc_column_text][vc_column_text]

[Filtros de cartucho Harmsco serie 801](#)

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column border radius="none" column link target=" self" width="1/2"]

tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]Cartuchos de filtro altamente eficientes hechos de material filtrante Polyester-Plus™ plisado para una caída de presión baja, capacidad de alto flujo, mayor eliminación de contaminantes, ciclos de filtrado prolongados, reutilización y el menor costo por galón filtrado

- [Filtros de cartuchos de poliéster Harmsco](#)
- [Filtros de abrazadera de banda Harmsco](#)
- [Cartuchos sin celulosa Harmsco](#)
- [Filtros de cartucho Harmsco Poly plisado](#)
- [Filtración Harmsco-Whole-House](#)

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]image_with_animation image_url="159015" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]image_with_animation image_url="159016" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column_text][vc_column_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO