

CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO (KUD2510)



SKU: N / A | **Categorías:** [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Especificaciones / Pesos

Marca	Lenn Filtration
Modelo	KUD 2510
Tipo	Activated Carbon Cartridge
Temperatura máxima de °C	43
Temperatura máxima de °F	109
Velocidad de flujo l/h	480
Dimensiones / Pesos / Pesos	
Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25

[/vc_column_text][vc_column_text]

Descargar PDF

- [Hoja de datos](#)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO