

CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMT-20-0.45-4S)



SKU: LMT-20-0.45-4S | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFMEM-T](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Marca | Eaton LOFMEM T |
| Modelo | LMT 20 0.45 4S |
| Tamaño de poro μ | 0.45 |
| Dimensiones / Pesos | |
| Longitud en pulgadas | 20.0 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| Cantidad por caja | 12 piezas |

- [Descargar ficha técnica](#)



Filtros de cartucho LOFMEM serie T

Los cartuchos de filtro de membrana LOFMEM-T son ideales para aplicaciones como ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes y agua DI caliente.

Características y beneficios

- Los altos índices de flujo y la gran superficie minimizan los requisitos de tamaño total del sistema
- Marcado de trazabilidad completa
- Prueba de integridad y lavado al 100% con agua desionizada de 18 M Ω -cm antes del envío
- Validado según los estándares biológicos de clase VI de la USP para plásticos
- Fabricado en ambiente de sala limpia ISO Clase 7

Especificaciones de filtro

- **Media**

Membrana de PTFE expandido Gore-Tex®

- **Núcleo interior, tapas de extremo, jaula**

Polipropileno

- **Capas de soporte**

polipropileno

- **Juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, Silicona, Viton ©, Viton encapsulado con FEP

- **Calificaciones de micrones**

0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 1,0 μ m

Aplicaciones Típicas

Los cartuchos LOFTMEM-T de Eaton son ideales para aplicaciones de gas / ventilación y la filtración de compuestos agresivos.
 Los usos específicos incluyen: ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes, intermedios farmacéuticos, agua DI caliente y aire de fermentación.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO