

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM G LMG-30-0.65-3S



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM G LMG-30-0.65-3S

**NÚMERO DE PIEZA: LMG-30-0.65-3S**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM G
Modelo	LMG 30 0,65 3S
Tamaño de poro $\mu$	0,65

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)



## FILTROS DE CARTUCHO DE LA SERIE LOFMEM G

Los cartuchos de filtro de membrana desechables plisados LOFMEM-G son uno de los filtros disponibles más eficientes y rentables de la industria.

### Características y beneficios

- Gran superficie de membrana para un alto rendimiento
- El servicio en línea más prolongado reduce el costoso tiempo de mantenimiento
- Membrana nominal absoluta de 0,1 a 0,65  $\mu\text{m}$
- Fabricado en un entorno de sala limpia ISO Clase 7
- Lavado al 100 % con agua DI de 18 M $\Omega$ -cm y punto de burbuja probado
- Cumple con la prueba biológica USP Clase VI para plásticos
- La construcción de poros fijos elimina la descarga de suciedad a medida que aumenta la presión diferencial
- Extraíbles bajos

### **Especificaciones del filtro**

- **Medios de comunicación**

Membrana de polietersulfona asimétrica

- **Núcleo interior, tapas de los extremos, jaula**

polipropileno

- **Capas de soporte**

Polipropileno hilado

- **Juntas/juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, silicona, Viton©, juntas tóricas de Viton encapsuladas en FEP

- **Clasificaciones de micras**

0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras

### **Aplicaciones Típicas**

Los cartuchos LOFMEM-G de Eaton son inherentemente hidrofílicos y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen alimentos y bebidas, filtración de ácidos y bases, cosméticos, tintas, productos químicos, agua ultrapura y otras soluciones acuosas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-G/LMG-30-0.65-3S/LMG-30-0.65-3S-Filter-Cartridge/index.html">https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-G/LMG-30-0.65-3S/LMG-30-0.65-3S-Filter-Cartridge/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO