

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-20-0.1-2S



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-20-0.1-2S

NÚMERO DE PIEZA: LMW-20-0.1-2S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|----------------------|----------------|
| Marca | Eaton LOFMEM W |
| Modelo | LMW 20 0.1 2S |
| Tamaño de poro μ | 0.1 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 20.0 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| Cantidad por caja | 12 piezas |



[Descargar hoja de datos](#)



FILTROS DE CARTUCHO SERIE LOFMEM W

Este cartucho de filtro de membrana desechable de Eaton está diseñado con componentes de polipropileno y polietersulfona de clasificación absoluta que son hidrofílicos y asimétricos. Diseñado específicamente para una filtración general económica, el LOFMEM-W ofrece caudales y rendimientos superiores.

Características y beneficios

- La alta retención de suciedad proporciona una vida útil prolongada y requisitos de mantenimiento reducidos

- Filtración absoluta económica
- Materiales de construcción listados por la FDA (US CFR, Título 21) para contacto con alimentos y bebidas
- Construcción totalmente térmica, sin adhesivos.
- Liberación sin fibra
- Sin agentes humectantes
- Validado para USP, estándares Clase VI para plásticos
- Disponible en múltiples configuraciones

Especificaciones del filtro

- **Medios de comunicación**

Polietersulfona asimétrica

- **Núcleo interior, tapas de los extremos, jaula**

polipropileno

- **Capas de soporte**

Polipropileno hilado

- **Juntas/juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

- **Clasificaciones de micras**

0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras

- **Compatibilidad**

Compatible con los agentes químicos de limpieza, desinfección y esterilización más comunes y con un rango de pH de 1 a 4. Para obtener más información, llame a Eaton o a su representante de Eaton

Aplicaciones Típicas

El cartucho de filtro de membrana LOFMEM-W de Eaton es la opción preferida para la filtración general de agua, como prefiltro/posfiltro de agua DI y para uso en procesamiento químico de base acuosa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|----------------|---|
| url_fab | https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-20-0.1-2S/LMW-20-0.1-2S-Filter-Cartridge/index.html |
| brand | Lenntech |

COTECNO