

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-30-0.1-2S



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-30-0.1-2S

NÚMERO DE PIEZA: LMW-30-0.1-2S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Marca                | Eaton LOFMEM W |
| Modelo               | LMW 30 0.1 2S  |
| Tamaño de poro $\mu$ | 0.1            |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 30.0      |
| Longitud en cm       | 76.2      |
| Cantidad por caja    | 12 piezas |



[Descargar hoja de datos](#)



## FILTROS DE CARTUCHO SERIE LOFMEM W

Este cartucho de filtro de membrana desechable de Eaton está diseñado con componentes de polipropileno y polietersulfona de clasificación absoluta que son hidrofílicos y asimétricos. Diseñado específicamente para una filtración general económica, el LOFMEM-W ofrece caudales y rendimientos superiores.

#### Características y beneficios

- La alta retención de suciedad proporciona una vida útil prolongada y requisitos de mantenimiento reducidos

- Filtración absoluta económica
- Materiales de construcción listados por la FDA (US CFR, Título 21) para contacto con alimentos y bebidas
- Construcción totalmente térmica, sin adhesivos.
- Liberación sin fibra
- Sin agentes humectantes
- Validado para USP, estándares Clase VI para plásticos
- Disponible en múltiples configuraciones

### **Especificaciones del filtro**

- **Medios de comunicación**

Polietersulfona asimétrica

- **Núcleo interior, tapas de los extremos, jaula**

polipropileno

- **Capas de soporte**

Polipropileno hilado

- **Juntas/juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

- **Clasificaciones de micras**

0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras

- **Compatibilidad**

Compatible con los agentes químicos de limpieza, desinfección y esterilización más comunes y con un rango de pH de 1 a 4. Para obtener más información, llame a Eaton o a su representante de Eaton

### **Aplicaciones Típicas**

El cartucho de filtro de membrana LOFMEM-W de Eaton es la opción preferida para la filtración general de agua, como prefiltro/posfiltro de agua DI y para uso en procesamiento químico de base acuosa.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

|                |   |
|----------------|---|
| <b>url_fab</b> | <a href="https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-30-0.1-2S/LMW-30-0.1-2S-Filter-Cartridge/index.html">https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-30-0.1-2S/LMW-30-0.1-2S-Filter-Cartridge/index.html</a> |
| <b>brand</b>   | Lenntech  |

COTECNO