

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-40-0.1-3S



SKU: N / A | Categorías: [Equipo Analítico](#) | Etiquetas: [brand|Lenntech](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-40-0.1-3S

NÚMERO DE PIEZA: LMW-40-0.1-3S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM W
Modelo	LMW 40 0.1 3S
Tamaño de poro $\mu$	0.1

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40,0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)



## FILTROS DE CARTUCHO SERIE LOFMEM W

Este cartucho de filtro de membrana desechable de Eaton está diseñado con componentes de polipropileno y polietersulfona de clasificación absoluta que son hidrofílicos y asimétricos.

Diseñado específicamente para una filtración general económica, el LOFMEM-W ofrece caudales y rendimientos superiores.

#### Características y beneficios

- La alta retención de suciedad proporciona una vida útil prolongada y requisitos de mantenimiento reducidos

- Filtración absoluta económica
- Materiales de construcción listados por la FDA (US CFR, Título 21) para contacto con alimentos y bebidas
- Construcción totalmente térmica, sin adhesivos.
- Liberación sin fibra
- Sin agentes humectantes
- Validado para USP, estándares Clase VI para plásticos
- Disponible en múltiples configuraciones

### **Especificaciones del filtro**

- **Medios de comunicación**

Polietersulfona asimétrica

- **Núcleo interior, tapas de los extremos, jaula**

polipropileno

- **Capas de soporte**

Polipropileno hilado

- **Juntas/juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

- **Clasificaciones de micras**

0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras

- **Compatibilidad**

Compatible con los agentes químicos de limpieza, desinfección y esterilización más comunes y con un rango de pH de 1 a 4. Para obtener más información, llame a Eaton o a su representante de Eaton

### **Aplicaciones Típicas**

El cartucho de filtro de membrana LOFMEM-W de Eaton es la opción preferida para la filtración general de agua, como prefiltro/posfiltro de agua DI y para uso en procesamiento químico de base acuosa.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-40-0.1-3S/LMW-40-0.1-3S-Filter-Cartridge/index.html">https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-40-0.1-3S/LMW-40-0.1-3S-Filter-Cartridge/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO