

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFPLEAT AG F5881920 LPAG-10-0.45-3S



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFPLEAT AG F5881920 LPAG-10-0.45-3S

NÚMERO DE PIEZA: F5881920

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Eaton LOFPLEAT AG
Modelo	GLP 10 0,45 3S
Tamaño de poro $\mu$	0,45

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)



## FILTROS DE CARTUCHO DE LA SERIE LOFPLEAT AG

Obtenga eficiencia absoluta con este rentable cartucho de polipropileno. El diseño plisado proporciona una gran superficie para una eficiencia de filtración duradera.

### Características y beneficios

- Se adapta a una amplia gama de aplicaciones con una retención de 0,2 a 100 micras
- Aceptable para aplicaciones de alimentos y bebidas

- Cumple con las pruebas biológicas USP Clase VI para plásticos
- Calificación beta de 5000, 99.98% de eficiencia
- Alto caudal y larga vida útil para un mantenimiento mínimo
- Disponible en longitudes de hasta 40 pulgadas
- Elimina la descarga de suciedad a altas presiones diferenciales debido a la estructura de poros fijos

## **Especificaciones del filtro**

### **Medios de comunicación**

- polipropileno

#### **Núcleo central**

- polipropileno

#### **Tapas de los extremos**

- polipropileno

#### **Jaula**

- polipropileno

#### **Opciones de juntas/juntas tóricas**

- Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

#### **Clasificaciones de micras**

- 0,2, 0,45, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 25, 50, 100 micras

#### **Aplicaciones Típicas**

- aplicaciones de proceso
- productos químicos

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**url\_fab** <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFPLEAT-AG/F5881920/F5881920-LPAG-10-0.45-3S-Filter-Cartridge/index.html>

**brand** Lenntech

COTECNO