

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LX-40-90 (15L)



**SKU:** LX-40-90 (15L) | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFTREX](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de pieza: LX-40-90 (15L)

### Especificaciones

Marca	Eaton LOFTREX
Tamaño de poro en $\mu$	
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Longitud en pulgadas	40.00
Longitud en cm	101.60
Cantidad por caja	15 piezas
Peso de envío de la caja en libras	0.00
Peso de envío de la caja en kg	0.00



### Filtros de cartucho LOFTREX

Los cartuchos de filtro LOFTREX ofrecen una amplia gama de índices de retención.

La estructura de poros graduados permite una retención eficiente de partículas y una alta capacidad de retención de suciedad con una baja caída de presión inicial.

No tienen un núcleo interno.

### Características y beneficios

- Los cartuchos de filtro LOFTREX están hechos de microfibras de polipropileno puro (fundido), unidas térmicamente para evitar la migración de las fibras.
- El material del filtro de polipropileno ofrece una excelente compatibilidad química.
- Los cartuchos de filtro LOFTREX no contienen un núcleo interno
- La estructura de poros graduada ofrece una alta capacidad de retención de suciedad con una baja caída de presión inicial
- No hay presentes tensioactivos que generen extraíbles que produzcan espuma u otros efectos indeseables en el filtrado.
- Según los requisitos de la FDA (CFR 177)

### Especificaciones de filtro

#### Material del filtro

- Polipropileno (fundido)

#### Calificaciones de micrones

- 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 90  $\mu$ m @ 80% de eficiencia

### Aplicaciones Típicas

- Los cartuchos de filtro LOFTREX de Eaton son perfectos para una amplia gama de aplicaciones de procesos que incluyen alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, Cosméticos, tratamiento de agua, agua desionizada, prefiltros de ósmosis inversa, productos químicos, disolventes, soluciones de enchapado y más.
- [Descargar hoja de datos](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO