

## CARTUCHO DE HILO ENROLLADO (BB202)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

### Especificaciones

Marca	Filtración Lenn
Modelo	BB 202
Tipo	Cartucho de hilo de polipropileno para bobinas

#### Tamaño de poro en $\mu$

Temperatura máxima ° C 43

Temperatura máxima ° F 109

Caudal l / h 1200

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 20

Longitud en cm 50

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]**Descarga PDF**

- [Hoja De Datos](#)

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO