

CARTUCHO DE HILO ENROLLADO (BB202)



SKU: N / A | **Categorías:** [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Especificaciones

Marca	Filtración Lenn
Modelo	BB 202
Tipo	Cartucho de hilo de polipropileno para bobinas

Tamaño de poro en μ

Temperatura máxima ° C 43

Temperatura máxima ° F 109

Caudal l / h 1200

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 20

Longitud en cm 50

[/vc_column_text][vc_column_text]**Descarga PDF**

- [Hoja De Datos](#)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO