

CARTUCHO DE HILO ENROLLADO (KP10)



SKU: N / A | **Categorías:** [Lenntech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Especificaciones / Pesos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Marca | Lenn Filtration |
| Modelo | KP 10 |
| Tipo | Polypropylene String Wound Cartridge |
| Tamaño de poro en μ / Pesos | |
| Temperatura máxima de °C | 43 |
| Temperatura máxima de °F | 109 |
| Velocidad de flujo l/h | 1200 |
| Dimensiones / Pesos / Pesos | |
| Longitud en pulgadas | 2020-10-01 00:00:00 |

[/vc_column_text][vc_column_text]

Descargar PDF

- [Hoja de datos](#)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO