


CARTUCHOS DE FILTRO BECLEAR HF



- El cartucho de filtro BevClear® HF es un filtro de gran diámetro para aplicaciones de alto flujo. El filtro tiene una construcción plisada de apertura simple con un diámetro de 6 " / 152 mm, un área de alta filtración y altos índices de flujo de hasta 90 m³ / h. Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con grandes requisitos de caudal y poco tiempo de inactividad para el cambio.

SKU: N / A | **Categorías:** [Cartuchos De Filtro Plisados](#) |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Características y Beneficios

- El área de filtración proporciona altos índices de flujo combinados con bajas caídas de presión y una larga vida útil.
- La configuración de la tasa de flujo de adentro hacia afuera asegura que toda la contaminación se mantenga dentro del extremo abierto único del filtro
- Cambio rápido y sencillo.
- Cumple con las regulaciones de contacto con alimentos: FDA 21CFR177-182 y 1935/2004 EC

Comparación de la dimensión y el número de elemento







Especificaciones Técnicas

Materiales de construcción

| | |
|----------------------------|--|
| Filtro de medios | Estructura de profundidad de polipropileno plisado |
| Soporte / Drenaje | Polipropileno |
| Tapas de los extremos | Polipropileno relleno de vidrio |
| Núcleo | Polipropileno |
| Material exterior | Jaula de PP |
| Temperatura máxima | 80°C |
| Presión diferencial máxima | 4.0 bar @ 21°C |

Condiciones de operación

| Largo | Tasa de flujo de diseño | Tasa de flujo máxima | Área de filtración efectiva |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 6" *20" | 15 m ³ /h | 30 m ³ /h | 2.6 m ² |
| 6" *40" | 30 m ³ /h | 60 m ³ /h | 5.2 m ² |
| 6" *60" | 45 m ³ /h | 90 m ³ /h | 7.8 m ² |
| 6" *80" | 60 m ³ /h | 120 m ³ /h | 10.4 m ² |



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO