

CARTUCHOS DE SENSORES DE LA SERIE B1



Cartuchos de Sensores de la Serie B1

Los cartuchos de sensores de la serie B1 están diseñados para ajustarse a la carcasa del cuerpo de la serie B1 o se pueden usar tal cual o personalizarse para cualquier aplicación en la que se desee un sensor basado en cartucho. Con un sistema de sellado de rosca y junta tórica, proporcionan una conexión robusta y fácil de usar. No se requiere ninguna herramienta para instalar y quitar estos cartuchos debido al moleteado y al diámetro que se agarra fácilmente. Permítanos ayudarlo a diseñar un electrodo B1 o una plataforma personalizada para usar estos cómodos cartuchos de sensores en una variedad de aplicaciones.

Características:

- Diseñado para usar con la carcasa de electrodo de la serie B1, o para otras plataformas donde se necesita un sensor basado en cartucho.
- Disponible para: pH (sensor redondo), pH (sensor plano), ORP (formas y materiales de sensores múltiples), conductividad (versiones de vidrio / platino o carbono), oxígeno disuelto, ISE u otras tecnologías de sensores personalizados.
- Opciones de alojamiento del cuerpo: ABS, CPVC.
- Sensores completos, todo en uno: por ejemplo, las versiones de pH y ORP albergan tanto la semicelda detectora como la semicélula de referencia.
- Personalice la longitud, el color de la carcasa, la forma o el material del sensor u otras características que se adapten a su aplicación.
- Asequible y conveniente: no se necesita herramienta para instalar o quitar.

SKU: BellCarSen-B1 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [ORP](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL