

## CELDA DE CARGA PARA BALANZA



Aleación de acero, sellado por adhesivo en el interior, a prueba de aceite, a prueba de agua y anticorrosión, adecuado para todo tipo de entorno.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Celdas de Carga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic H8C

### Especificaciones

- Las celdas de carga H8C están disponibles en capacidades de 1Klb a 20Klb y de 0,5t a 10t.
- Aleación de acero, sellado por adhesivo en el interior, a prueba de aceite, a prueba de agua y anticorrosión, adecuado para todo tipo de entorno.
- Viga de cortante simple, fácil de instalar, adecuado para balanzas de plataforma electrónica, balanzas de tolva y otros dispositivos electrónicos de pesaje.
- Producto seguro y antiexplosivo, se puede usar en ambientes atroces y áreas peligrosas.
- Tamaño: 130 \* 31.8 \* 31.8 mm.
- Alta precisión.
- Construcción de acero de aleación.
- Perfil bajo.
- Con la aprobación de OIML.
- Con aprobación NTEP.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO