


## CELDA TRIAXIAL DE DOBLE PARED



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Celdas Triaxiales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción:

Juego de adaptadores con tapas superior y base con placas y mangueras porosas de acero inoxidable para diferentes diámetros para pruebas saturadas. Lo mismo se puede usar para pruebas no saturadas (completa con placas porosas cerámicas especiales HAEV para 0.1, 0.3, 0.5, 1.5 MPa).

Cámara interna de doble pared para mediciones de cambio de volumen de muestra altamente precisas con condiciones óptimas de desaireación, disponible para varios diámetros de muestra.

Cámara de doble pared de acero inoxidable y un conjunto aislante para diferentes condiciones de prueba de temperatura.

### Estándares:

- ASTM D-2850
- ASTM D-2850-03a
- ASTM D-3999-91
- ASTM D-4767
- ASTM D-5084
- ASTM D-5311
- ASTM D-7181
- BS 1377-6
- BS 1377-7

- BS 1377-8
- AASHTO T-307
- AASHTO T-307-99
- AASHTO TP-46
- CEN ISO/TS 17892-11
- CEN ISO/TS 17892-8
- CEN ISO/TS 17892-9
- AS 1289.6.4.1
- AS 1289.6.4.2
- AS 1289.6.6.1
- JGS 0412
- JGS 0521
- JGS 0522
- JGS 0523
- JGS 0524
- JGS 0541
- JGS 0542

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO