

## CELDA TRIAXIAL DE MUESTRA DE HASTA 6 "



**SKU:** HM-4199B-6 | **Categorías:** [Pruebas Triaxiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Celdas triaxiales para muestras de 6" (150 mm)

Las celdas triaxiales HM-4199B-6 y HM-4199SS-6 están diseñadas para usarse con tamaños de muestra de 6" (150 mm). La cámara de acrílico transparente tiene una presión de trabajo de 150 psi (1000 kPa) y se prueba a 250 psi (1700 kPa). El diseño presenta una base sólida, que proporciona una plataforma de prueba extremadamente estable, lo que hace que sea más rápido y fácil centrar la celda en la placa del marco de carga, lo que reduce los tiempos de configuración. Estas celdas brindan un fácil acceso a la cámara de prueba mediante la utilización de una placa de una sola pieza, unidad de cámara que se retira rápidamente mediante la extracción de tres perillas de fácil giro. Estas celdas también tienen un bloque de desaireación integral para el transductor de presión de poros incorporado en el costado. Las celdas tienen cinco válvulas sin cambio de volumen alineadas en una lateral para máxima comodidad. Dos válvulas manejan el drenaje superior, dos válvulas manejan el drenaje inferior y una válvula maneja el llenado y el drenaje, además de proporcionar presión de confinamiento a la celda. El pedestal de la base extraíble se adapta a varios diámetros de muestra. Las tapas superiores y los pedestales de la base están Disponible en una selección de aluminio anodizado negro o acero inoxidable en varios tamaños. Otros tamaños están disponibles. La parte superior y la base de la celda están mecanizadas con precisión a partir de aluminio 6061 T6, con revestimiento duro e impregnado de teflón. Un pistón de acero inoxidable endurecido de 5/8" corre dentro de un cojinete lineal para reducir la fricción.

**Las celdas triaxiales requieren un juego de tapa superior y pedestal de base para funcionar. Estos juegos se ofrecen en tamaños específicos según su aplicación. Solicite el conjunto o conjuntos que necesita para su celda Triaxial en la pestaña de accesorios.**

**Solicite piedras porosas y otros elementos de preparación de muestras por separado**

### Opciones de productos



**HM-4199B-6**  
**Celda triaxial, celda de 6" (150 mm)**



**HM-4199SS-6**  
**Celda triaxial, celda de acero inoxidable de 6" (150 mm)**

### Accesorios



**aluminio anodizado Juego de base y tapa triaxial aluminio anodizado**



**acero inoxidable Juego de base y tapa triaxial acero inoxidable**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO