

## CELDAS DE CONSOLIDACIÓN GRANDES



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Celdas de Consolidación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción:

La gran celda de consolidación se ha desarrollado para probar muestras grandes. Está hecho de acero inoxidable en varios diámetros de hasta 300 mm. Podemos fabricar tamaños personalizados y también celdas de consolidación sobredimensionadas de hasta 1.000 mm en combinación con sistemas de carga grandes.

### Características:

- Disponible para grandes cargas de hasta 5.000 kN.
- Celda estándar o resistente a la corrosión.
- Hasta 300 mm de diámetro.
- Medición de la tensión radial (opcional).

### Estándares:

- ASTM D-2166
- AASHTO T-216

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO