

## CÉLULA TRIAXIAL, TAPA SUPERIOR DE 100 MM SOLAMENTE, ALUMINIO ANODIZADO - HM-4199.100T



### Solo tapa superior de celda de permeabilidad, aluminio anodizado

Esta tapa superior para celdas de permeabilidad se adapta a varios diámetros de muestra de 35 mm a 4 pulgadas.

**SKU:** HM-4199.100T | **Categorías:** [Humboldt](#), [Celdas Triaxiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**HM-4199.35T**

Celda Triaxial, Juego de Tapa Superior/Base de 35 mm, Aluminio Anodizado

**HM-4199.14T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 1.4" solamente, Aluminio Anodizado

**HM-4199.38T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 38 mm solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.15T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 1.5" solamente, Aluminio Anodizado

**HM-4199.50T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 50 mm solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.20T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 2.0" solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.70T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 70 mm solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.28T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 2.8" solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.100T**

Célula Triaxial, Tapa Superior de 100 mm solamente, Aluminio anodizado

**HM-4199.40T**

Celda Triaxial, Tapa Superior de 4.0" solamente, Aluminio Anodizado

### Código del Producto

HM-4199.100T

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO