

## CEMENTO PORTLAND REF, SRM 114Q (20 / PK)—H-3817.20



**SKU:** H-3817.20 | **Categorías:** [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [ASTM C110](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Paquete de 20, H-3817 viales individuales. Este Material de Referencia Estándar (SRM) se utiliza para calibrar el equipo de prueba de finura de acuerdo con los Métodos Estándar de ASTM.

La unidad SRM consiste en un vial de vidrio con tapones de plástico que contienen cemento en polvo (cada vial está contenido en una bolsa de aluminio sellada).

Cada vial contiene aproximadamente 5 g de cemento.

Cumple con la norma: [ASTM C110](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO