

CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL BELL-CENTRIANGUDIG-80W



- Rotor de ángulo fijo con capacidad para 6 tubos de 15 mL (dimensiones 16x100 mm) y posiciones numeradas.
- Tapa de policarbonato transparente para visualización y control del rotor.
- Display LED para ajuste y visualización del tiempo y velocidad de operación.
- Interruptor de seguridad que evita el centrifugado si la tapa está abierta y que detiene automáticamente el funcionamiento en caso de apertura de la tapa.
- Motor con suspensión elástica para asegurar un funcionamiento suave.
- Pies de ventosa para una buena fijación a la superficie de trabajo.

SKU: B-01-29-0202-0402 | **Categorías:** [Otras centrifugas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-CentriAnguDig-80W
Código SKU		B-01-29-0202-0402
Control		Digital
Rotor		Ángulo fijo
Velocidad		1000-4000 rpm (pasos de 500 rpm)
Hora		1-59 min (pasos de 1 min)
Capacidad		6x15 ml
RCF máx.		1790 g
Consumo		80 W
Poder		220 V - 50 Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO