

## CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 12000R/MIN



- Máxima velocidad: 12000r/min
- Capacidad máxima: 24×1.5/2.2ml
- RCF máximo: 14800×g
- Intervalo de tiempo: 0~99min
- Motor : Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
- Ruido: ≤65dB (A)
- Dimensión: 390×330×300mm(L×W×H)

**SKU:** B-01-19-01-01-03-03 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Codigo del producto	B-01-19-01-01-03-03
Modelo	Bell-CenVel-1203
Rotor de ángulo Nro.	Nro.3
Máxima velocidad	12000r/min
Capacidad máxima	24×1.5/2.2ml
RCF máximo	14800×g
Intervalo de tiempo	0~99min
Motor	Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Ruido	≤65dB (A)
Dimensión	390×330×300mm(L×W×H)
Peso	25kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO