

## CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 13000R/MIN



- Máxima velocidad: 13000r/min
- Capacidad máxima: 48×0.5ml
- Intervalo de tiempo: 0 ~99min
- Ruido: ≤65dB (A)
- Dimensión: 390×330×300mm(L×W×H)
- Peso: 25kg
- RCF máximo: 12810×g

**SKU:** B-01-19-01-01-03-05 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-19-01-01-03-05
Modelo	Bell-CenVel-1305
Rotor de ángulo Nro.	Nro.5
Máxima velocidad	13000r/min
Capacidad máxima	48×0.5ml
RCF máximo	12810×g
Intervalo de tiempo	0 ~99min
Motor	Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Ruido	≤65dB (A)
Dimensión	390×330×300mm(L×W×H)
Peso	25kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO