



CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 13500RPM



- Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia sin escobillas CC / CA (a elección del usuario).
- Operado por panel táctil, pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- Enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro y cámara de acero inoxidable.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Hay muchos tipos de rotores disponibles para un uso conveniente.

SKU: B-01-19-01-01-05-07 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Codigo del producto	B-01-19-01-01-05-07
Modelo	Bell-CenAlt-135A
Rotor de ángulo Nro.	Nro.7
Máxima velocidad	13500r / min
RCF máximo	16280×g
Capacidad máxima	24×1.5/2.2ml
Rango de ajuste de tiempo	0 ~ 99min centrifugación de corto tiempo
Precisión del control de velocidad	±30r/min
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Dimensión	325x420x325mm
Peso	18kg



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO