

CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 16000RPM



- Controlado por microprocesador
- Panel táctil
- Pantalla LCD
- Motor de accionamiento sin escobillas de bajo ruido y sin mantenimiento
- Muestra automáticamente el Valor RCF
- Sistema de seguridad integrado que incluye cerradura de puerta electrónica
- Diferentes tipos de rotores para seleccionar

SKU: B-01-19-01-01-01-03 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-01-01-03
Modelo	Bell-CenAltVel-16178
Velocidad máxima (r / min)	16000
RCF máximo (× g)	17800
Máxima capacidad	12×1.5/0.5ml
Tiempo	0-99h 59min
Ruido	≤65dB
Poder	AC220V 50Hz
Peso	17kg
Dimensión (L × W × H)	380×260×310mm
Rotor de ángulo	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO