

CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 3000RPM



- Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia sin escobillas CC / CA (a elección del usuario).
- Operado por panel táctil, pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- Enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro y cámara de acero inoxidable.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Hay muchos tipos de rotores disponibles para un uso conveniente.

SKU: B-01-19-01-01-05-06 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-19-01-01-05-06
Rotor de microplaca Nro.	Nro. 6
Modelo	Bell-CenVel-3000
Máxima velocidad	3000r/min
RCF máximo	1400×g
Capacidad máxima	2×2×48 pocillos
Rango de ajuste de tiempo	0 ~ 99min centrifugación de corto tiempo
Precisión del control de velocidad	±30r/min
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Dimensión	325x420x325mm
Peso	18kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO