

CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 4000R/MIN



- Máxima velocidad: 4000r/min
- RCF máximo: 2810×g
- Capacidad Máxima: 32×15ml
- Rango de ajuste de tiempo: 0~99min
- El tiempo de aceleración / declinación más corto: 20/25s
- Motor: Motor DC sin escobillas
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 5A
- Nivel de ruido: ≤65dB(A)
- Peso: 40kg

SKU: B-01-19-01-03-04-03 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-03-04-03
Modelo	Bell-CenBajVel-28405
Máxima velocidad	4000r/min
RCF máximo	2810×g
Capacidad Máxima	32×15ml/10ml
Rotor oscilante Nro.	Nro.2
Rango de ajuste de tiempo	0~99min
El tiempo de aceleración / declinación más corto	20/25s
Motor	Motor DC sin escobillas
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Nivel de ruido	≤65dB(A)
Dimension	450×520×370mm(L×W×H)
Peso	40kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO