

CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 4000R/MIN



- Máxima velocidad: 4000r/min
- RCF máximo: 3000×g
- Capacidad Máxima: 4×10×5ml
- Rango de ajuste de tiempo: 0~99min
- El tiempo de aceleración / declinación más corto: 20/25s
- Motor: Motor DC sin escobillas
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 5A
- Nivel de ruido: ≤65dB(A)

SKU: B-01-19-01-03-04-08 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| | |
|--|-------------------------|
| Código del Producto | B-01-19-01-03-04-08 |
| Modelo | Bell-CenBajVel-40304 |
| Máxima velocidad | 4000r/min |
| RCF máximo | 3000×g |
| Capacidad Máxima | 4×10×5ml |
| Rotor oscilante Nro. | Nro.3 |
| Rango de ajuste de tiempo | 0~99min |
| El tiempo de aceleración / declinación más corto | 20/25s |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 5A |
| Nivel de ruido | ≤65dB(A) |
| Dimension | 450×520×370mm(L×W×H) |
| Peso | 40kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO