


## CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 4000RPM



- Velocidad máxima: 4000rpm
- RCF máximo: 3000×g
- Temporizador: 0-99min Sincronización eléctrica
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 2A
- Dimensión: 280×300×260mm (L×W×H)
- Peso: 12kg

**SKU:** B-01-19-01-03-02-00 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-19-01-03-02-00
Modelo	Bell-CenBajVel-40306
Velocidad máxima	4000rpm
RCF máximo	3000×g
Rotor	6x15ml
Temporizador	0-99min Sincronización eléctrica
Motor	Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 2A
Dimensión	280×300×260mm (L×W×H)
Peso	12kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO