

## CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 5000R/MIN



- Máxima velocidad: 5000r/min
- RCF máximo: 4390×g
- Capacidad Máxima: 4×100ml
- Rango de ajuste de tiempo: 0~99min
- El tiempo de aceleración / declinación más corto: 20/25s
- Motor: Motor DC sin escobillas
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 5A
- Nivel de ruido: ≤65dB(A)

**SKU:** B-01-19-01-03-04-01 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-03-04-01
Modelo	Bell-CenBajVel-50439
Máxima velocidad	5000r/min
RCF máximo	4390×g
Capacidad Máxima	4×100ml
Rotor oscilante Nro.	Nro. 1
Rango de ajuste de tiempo	0~99min
El tiempo de aceleración / declinación más corto	20/25s
Motor	Motor DC sin escobillas
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Nivel de ruido	≤65dB(A)
Dimension	450×520×370mm(L×W×H)
Peso	40kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO