

## CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 5300RPM



- Control por microprocesador, panel táctil, motor DC sin escobillas sin contaminación por polvo de carbono y muchos tipos de soportes para un uso conveniente.
- Enclavamiento de puerta electrónico para un funcionamiento seguro.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente. Con función de autoequilibrio.
- Pantalla LED o LCD (a elección del usuario)
- Máxima velocidad: 5300rpm
- Capacidad Máxima: 4×50ml
- RCF máximo: 5010xg
- El tiempo de aceleración / declinación más corto: 30/28
- Precisión del control de velocidad:  $\pm 30r / \text{min}$

**SKU:** B-01-19-01-03-08-01 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-03-08-01
Modelo	Bell-CenBajVel-53050
Máxima velocidad	5300rpm
RCF máximo	5010xg
Capacidad Máxima	4x50ml
Rango de ajuste de tiempo	0 ~ 99min (LED) / 1 s ~ 99 min 59 s (LCD)
El tiempo de aceleración / declinación más corto	30/28
Precisión del control de velocidad	± 30r / min
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Nivel de ruido	<65 dB (A)
Dimensión	470 × 560 ×380 mm (Largo × ancho × alto)
Peso	40 kg
Rotor oscilante Nro.	Nro. 1
Tamaño del tubo Nro.1 / Tipo de tubo	φ35×101~130 / G
Tamaño del tubo Nro.2 / Tipo de tubo	φ35×101~130 / PP (fondo redondo / cónico)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO